


## Geberit ovládací tlačítko Sigma50, pro 2 množství splachování



### Účel použití

- K ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma

### Vlastnosti

- Ovládní zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Technické údaje

Ovládací síla | < 20 N

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Povrch/barva	Popis materiálu	a
115.788.11.5	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	1.3 cm
115.788.DW.5	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek / plast	1.3 cm
115.788.SD.5	Kouřové sklo zrcadlové	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1.4 cm
115.788.SE.5	Sklo hlazené / Zelená	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1.4 cm
115.788.SQ.5	Hnědá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1.4 cm
115.788.21.5	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	1.2 cm
115.788.GH.5	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	1.2 cm
115.788.00.5	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	1 cm

### Příslušenství

- Dávkovač desinfekčních tablet, ke splachovací nádržce pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Prodlužovací souprava, ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma, Geberit Omega a Geberit Kappa

Vytvořeno pomocí online katalogu výrobků Geberit - 16/07/2018